

Link do produktu: <https://mixagd.pl/lupa-jubilerska-mikroskop-60x-led-uv-profesjonalna-p-3884.html>



Lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna

Cena	14,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09078
Kod producenta	03884
Kod EAN	5907451303412

Opis produktu

Lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna to kompaktowe i precyzyjne narzędzie, które pozwala na szczegółową obserwację nawet najdrobniejszych detali. Wyposażona w **60-krotne powiększenie** oraz podświetlenie złożone z **2 diod LED i 1 diody UV**, umożliwia dokładne badanie powierzchni, linii papilarnych, rys czy autentyczności banknotów. Model **09078** marki Verk to niezawodny mikroskop kieszonkowy, który sprawdzi się w wielu precyzyjnych zastosowaniach.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 09078
- **Producent:** Verk
- **Powiększenie:** 60x
- **Podświetlenie:** 2 LED + 1 UV
- **Regulacja ostrości:** płynna
- **Zasilanie:** 3 baterie LR1130 (w zestawie)
- **Wymiary:** 3,5 cm długości, 4 cm szerokości
- **W zestawie:** futerał, oryginalne opakowanie

Najważniejsze korzyści

- **Precyzyjne powiększenie 60x** pozwala dostrzec szczegóły niewidoczne gołym okiem, co jest kluczowe w jubilerstwie czy elektronice.
- **Podświetlenie LED i UV** umożliwia obserwację w słabym oświetleniu oraz sprawdzanie autentyczności banknotów i dokumentów.
- **Kompaktowy rozmiar** pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie w terenie lub w warsztacie.
- **Płynna regulacja ostrości** zapewnia wyraźny i ostry obraz, dostosowany do potrzeb użytkownika.
- **Zasilanie bateriami w zestawie** gwarantuje gotowość do pracy zaraz po rozpakowaniu.
- **Solidne wykonanie** z wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość i długotrwałe użytkowanie.
- **Praktyczny futerał** chroni lupę podczas transportu i przechowywania.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna to niezbędne narzędzie dla jubilerów, kolekcjonerów, elektroników oraz serwisantów telefonów. Idealnie sprawdzi się podczas oceny kamieni szlachetnych, identyfikacji uszkodzeń na powierzchniach, badania autentyczności banknotów oraz precyzyjnych napraw i kontroli jakości. Dzięki kompaktowym wymiarom można ją mieć zawsze pod ręką, zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że powiększenie 60x odpowiada potrzebom użytkownika – jest to optymalna wartość do

precyzyjnych obserwacji, ale nie do bardzo dużych powiększeń laboratoryjnych. Sprawdź, czy podświetlenie LED i UV jest dla Ciebie istotne, zwłaszcza jeśli planujesz badanie autentyczności banknotów. Zwróć uwagę na zasilanie – lupa działa na baterie LR1130, które są dołączone do zestawu. Jeśli potrzebujesz lupy o innych parametrach lub większym powiększeniu, rozważ alternatywne modele.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka Verk gwarantuje solidność i precyzję wykonania.
- Połączenie 2 diod LED i diody UV daje wszechstronne zastosowanie w różnych warunkach oświetleniowych.
- Kompaktowe wymiary i futerał ułatwiają przenoszenie i ochronę urządzenia.
- Płynna regulacja ostrości pozwala na szybkie dostosowanie obrazu do obserwowanego obiektu.
- W zestawie znajdują się baterie, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez dodatkowych zakupów.

Podsumowanie

Lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto potrzebuje dokładnej i wygodnej obserwacji detali. Dzięki solidnemu wykonaniu, praktycznemu podświetleniu i kompaktowym wymiarom, spełni oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i hobbystów. Wybierz model Verk 09078, by mieć pewność precyzji i komfortu pracy.

FAQ

Do czego służy lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna?

Służy do precyzyjnej obserwacji drobnych detali, takich jak rysy, linie papilarne, kamienie szlachetne oraz do badania autentyczności banknotów dzięki podświetleniu UV.

Jakie jest zasilanie lupy i czy baterie są dołączone?

Lupa zasilana jest trzema bateriami LR1130, które są dołączone do zestawu, co pozwala na natychmiastowe użytkowanie.

Czy lupa jest łatwa do przenoszenia i użytkowania w terenie?

Tak, dzięki kompaktowym wymiarom (3,5 cm długości i 4 cm szerokości) oraz dołączonemu futerałowi, lupa jest wygodna do przenoszenia i ochrony podczas transportu.

Jak działa podświetlenie UV i do czego jest przydatne?

Podświetlenie UV pozwala na wykrywanie cech autentyczności banknotów i dokumentów, które są niewidoczne w świetle widzialnym, co jest przydatne w zabezpieczaniu przed fałszerstwami.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do czego służy lupa jubilerska mikroskop 60x LED UV profesjonalna?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Służy do precyzyjnej obserwacji drobnych detali, takich jak rysy, linie papilarne, kamienie szlachetne oraz do badania autentyczności banknotów dzięki podświetleniu UV."}},{"@type":"Question","name":"Jakie jest zasilanie lupy i czy baterie są dołączone?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lupa zasilana jest trzema bateriami LR1130, które są dołączone do zestawu, co pozwala na natychmiastowe użytkowanie."}},{"@type":"Question","name":"Czy lupa jest łatwa do przenoszenia i użytkowania w terenie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, dzięki kompaktowym wymiarom (3,5 cm długości i 4 cm szerokości) oraz dołączonemu futerałowi, lupa jest wygodna do przenoszenia i ochrony podczas transportu."}]}
```

transportu."}},{ "@type": "Question", "name": "Jak działa podświetlenie UV i do czego jest przydatne?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Podświetlenie UV pozwala na wykrywanie cech autentyczności banknotów i dokumentów, które są niewidoczne w świetle widzialnym, co jest przydatne w zabezpieczaniu przed fałszerstwami." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	09078
Producent	Verk
Powiększenie	60x
Podświetlenie	2 diody LED + 1 dioda UV
Regulacja ostrości	Płynna
Zasilanie	3 x bateria LR1130 (w zestawie)
Wymiary	Długość: 3,5 cm, Szerokość: 4 cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerkOstrzeżeniaUnikać bezpośredniego patrzenia w diody LED i UV, aby nie uszkodzić wzroku. Przechowywać z dala od dzieci.PrzeznaczenieDo precyzyjnej obserwacji detali w jubilerstwie, elektronice, kolekcjonerstwie oraz do badania autentyczności banknotów.MontażProdukt gotowy do użycia, nie wymaga montażu.UżytkowanieWłączyć podświetlenie LED lub UV w zależności od potrzeb. Regulować ostrość dla uzyskania wyraźnego obrazu.KonserwacjaCzyścić delikatną szmatką, unikać kontaktu z wodą i chemikaliami.PrzechowywaniePrzechowywać w dołączonym futerale w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.UtylizacjaZużyte baterie należy utylizować

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów
niebezpiecznych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją
producenta. Normy Produkt spełnia standardy bezpieczeństwa dla urządzeń
optycznych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj
produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz
parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy
instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach
niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj

agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: lupa jubilerska mikroskop kieszonkowy
- Najważniejsze parametry: powiększenie 60x, podświetlenie 2 LED + 1 UV, płynna regulacja ostrości
- Zastosowanie: jubilerstwo, kolekcjonerstwo, elektronika, serwis telefonów, badanie autentyczności banknotów
- Ograniczenia: nie do bardzo dużych powiększeń laboratoryjnych

-
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebna jest precyzyjna obserwacja detali oraz możliwość pracy w różnych warunkach oświetleniowych