

Link do produktu: <https://mixagd.pl/sluchawka-bidetowa-z-przyciskiem-cisnieniowa-metalowa-do-toalety-bidetu-p-1148.html>



Słuchawka bidetowa z przyciskiem ciśnieniowa metalowa do toalety bidetu

Cena	19,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27628
Kod producenta	01148
Kod EAN	5907451377130

Opis produktu

Słuchawka bidetowa z przyciskiem ciśnieniowa metalowa do toalety bidetu to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które podnosi komfort codziennej higieny. Produkt marki **Verk**, model **27628**, wykonany jest z trwałego stopu metalu o satynowym wykończeniu, co zapewnia odporność na korozję, wilgoć i zarysowania. Dzięki ergonomicznemu przyciskowi sterującemu przepływem wody, użytkownik może łatwo i precyzyjnie regulować strumień – od delikatnego do intensywnego, bez konieczności manipulowania zaworami.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Verk
- **Model:** 27628
- **Materiał:** metalowy stop z satynowym wykończeniem, aluminium, tworzywo sztuczne
- **Typ produktu:** słuchawka bidetowa ciśnieniowa z przyciskiem
- **Regulacja strumienia:** ergonomiczny przycisk ciśnieniowy
- **Średnica gwintu:** standardowa, 2 cm
- **Wymiary:** 12,5 cm x 6 cm
- **Zastosowanie:** bidet ręczny, słuchawka toaletowa, mycie zwierząt
- **Odporność:** na korozję, wilgoć i zarysowania
- **Wykończenie:** satynowe

Najważniejsze korzyści

- **Trwałość i odporność** – metalowy stop z satynowym wykończeniem gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez śladów korozji czy uszkodzeń.
- **Łatwa i precyzyjna obsługa** – ciśnieniowy przycisk pozwala na szybkie włączanie i regulację strumienia wody jednym palcem.
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealna do bidetu, toalety, a także do mycia zwierząt, co zwiększa funkcjonalność w łazience.
- **Ergonomiczny kształt** – wygodny uchwyt ułatwia korzystanie i zapobiega ślizganiu się w dłoni.

-
- **Standardowy gwint** – łatwa instalacja i kompatybilność z większością systemów bidetowych i toaletowych.
 - **Estetyczny wygląd** – satynowe wykończenie pasuje do nowoczesnych łazienek, podkreślając ich styl.
 - **Higiena i komfort** – pozwala na dokładne i delikatne oczyszczenie, co zwiększa komfort użytkownika.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Słuchawka bidetowa z przyciskiem ciśnieniowa metalowa do toalety bidetu sprawdzi się w każdej łazience, gdzie zależy nam na higienie i wygodzie. Doskonała do montażu przy standardowych toaletach i bidetach, a także jako pomoc przy myciu zwierząt domowych. Idealna dla osób ceniących praktyczne i trwałe rozwiązania, które ułatwiają codzienną pielęgnację.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że gwint słuchawki jest kompatybilny z instalacją w Twojej łazience – w tym modelu jest to standardowy gwint o średnicy 2 cm. Sprawdź również, czy rozmiar (12,5 cm x 6 cm) i kształt słuchawki pasują do Twoich potrzeb oraz miejsca montażu. Jeśli szukasz produktu odpornego na wilgoć i korozję, ten model spełni te wymagania dzięki metalowemu wykonaniu z satynowym wykończeniem.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Wysoka jakość materiałów** – metal i aluminium zapewniają trwałość i estetykę.
- **Ergonomia i łatwość obsługi** – przycisk ciśnieniowy pozwala na wygodne sterowanie wodą bez dodatkowych zaworów.
- **Uniwersalność zastosowania** – sprawdzi się zarówno w domowych łazienkach, jak i przy myciu zwierząt.
- **Estetyka** – satynowe wykończenie pasuje do różnych stylów łazienek.
- **Sprawdzony producent** – marka Verk gwarantuje solidność i zgodność z opisem.

Podsumowanie

Słuchawka bidetowa z przyciskiem ciśnieniowa metalowa do toalety bidetu to funkcjonalny i trwały produkt, który ułatwia codzienną higienę. Dzięki ergonomicznemu przyciskowi i solidnemu wykonaniu z metalu, zapewnia komfort i długotrwałe użytkowanie. To praktyczny wybór dla osób ceniących wygodę i estetykę w łazience.

FAQ

Do jakich instalacji pasuje ta słuchawka bidetowa?

Słuchawka posiada standardowy gwint o średnicy 2 cm, dzięki czemu jest kompatybilna z większością instalacji bidetowych i toaletowych.

Jak działa przycisk ciśnieniowy w słuchawce?

Przycisk ciśnieniowy umożliwia łatwe i precyzyjne sterowanie przepływem wody – wystarczy nacisnąć, aby włączyć lub regulować intensywność strumienia.

Czy słuchawka jest odporna na korozję i wilgoć?

Tak, wykonana jest z trwałego stopu metalu z satynowym wykończeniem, co zapewnia odporność na korozję, wilgoć oraz zarysowania.

Czy słuchawka nadaje się do mycia zwierząt?

Tak, dzięki regulacji strumienia i ergonomicznemu kształtowi słuchawka jest wygodna także do mycia zwierząt domowych.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakich instalacji pasuje ta słuchawka bidetowa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Słuchawka posiada standardowy gwint o średnicy 2 cm, dzięki czemu jest kompatybilna z większością instalacji bidetowych i toaletowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak działa przycisk ciśnieniowy w słuchawce?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Przycisk ciśnieniowy umożliwia łatwe i precyzyjne sterowanie przepływem wody – wystarczy nacisnąć, aby włączyć lub regulować intensywność strumienia." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy słuchawka jest odporna na korozję i wilgoć?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, wykonana jest z trwałego stopu metalu z satynowym wykończeniem, co zapewnia odporność na korozję, wilgoć oraz zarysowania." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy słuchawka nadaje się do mycia zwierząt?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, dzięki regulacji strumienia i ergonomicznemu kształtowi słuchawka jest wygodna także do mycia zwierząt domowych." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Producent	Verk
Model	27628
Materiał	metalowy stop, aluminium, tworzywo sztuczne
Typ	ciśnieniowa słuchawka bidetowa z przyciskiem
Średnica gwintu	2 cm (standard)
Wymiary	12,5 cm x 6 cm
Wykończenie	satynowe

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent akcesoriów łazienkowych.
Ostrzeżenia Unikać używania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić wykończenie.
Przeznaczenie Produkt przeznaczony do montażu jako słuchawka bidetowa lub do użytku przy toalecie.
Montaż Instalacja wymaga standardowego gwintu 2 cm; zaleca się montaż przez osobę z podstawową wiedzą hydrauliczną.
Użytkowanie Sterowanie przepływem wody odbywa się za pomocą ergonomicznego przycisku ciśnieniowego.
Konserwacja Czyszczenie miękką ściereczką, unikać zarysowań i środków ściernych.
Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed mrozem i nadmierną wilgocią poza użytkowaniem.
Utylizacja Produkt podlega standardowej utylizacji odpadów metalowych i plastikowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta, szczegóły dostępne u sprzedawcy.
Normy Produkt spełnia standardy jakościowe dla akcesoriów łazienkowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** słuchawka bidetowa ciśnieniowa z przyciskiem
- **Najważniejsze parametry:** metalowy stop, aluminium, satynowe wykończenie, standardowy gwint 2 cm, wymiary 12,5 x 6 cm
- **Zastosowanie:** higiena osobista, bidet ręczny, mycie zwierząt
- **Ograniczenia:** wymaga kompatybilnej instalacji z gwintem 2 cm
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz trwałej, łatwej w obsłudze słuchawki bidetowej o estetycznym wyglądzie i ergonomicznym sterowaniu